

EVERPURE®

爱惠浦4FC-L^{PLUS} & 4FC-LS^{PLUS}一体机

提供蒸烤箱、制冰机、咖啡机和组合应用系统高品质的饮用水



选型

SA31001P: 爱惠浦4FC-L PLUS一体机

SA31003P: 爱惠浦4FC-LS PLUS一体机

EV950910: 爱惠浦4FC-L PLUS滤芯

EV950911: 爱惠浦4FC-LS PLUS滤芯

优势及特点

- 通过动态提供的磷酸盐来提高阻垢性能（仅限于FC-LS^{Plus}系列）
- 降低氯的气味及其他影响口感的异味
- 提升过滤化学和机械污染物的能力
- 选进的滤芯平衡技术能在水质波动情况下保持良好的处理效果
- 保护饮用系统密封件，水泵管道，防止小孔堵塞，腐蚀和磨损
- 滤芯更换简单、快速、清洁，内部的过滤组件不会与手或其它污染物接触
- 自主研发技术 Fibredyne 抑菌配方，有效抑制细菌滋生
- 降低铅水平至15ppb(μg/L)以下

安装提示

- 以符合国家标准的市政自来水为水源安装
- 选择一个能够支撑系统运行重量的承重墙位置安装
- 滤芯垂挂，系统垂直安装
- 滤芯下方至少要留有64mm的空间，以确保滤芯更换方便
- 冲洗滤芯时，请使用最大流速的水流冲洗系统30分钟


操作提示

- 滤芯建议使用期限：6~12个月
- 当滤芯容量饱和或流量下降时，需要更换滤芯
- 每次安装或更换滤芯后，必须对滤芯进行冲洗活化后再正常使用
- 使用期限为建议更换周期，滤芯实际使用期限会根据实际用水状况和当地自来水水质而变化

应用

- 制冰机
- 蒸烤系统
- 咖啡

爱惠浦4FC-L PLUS & 4FC-LS PLUS一体机



规格

| 系统名称 | 爱惠浦4FC-L ^{Plus} 一体机 | 爱惠浦4FC-LS ^{Plus} 一体机 |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 系统物料编号 | SA31001P | SA31003P |
| 规格 | | |
| 主滤芯物料名称 | 4FC-L ^{Plus} 滤芯 | 4FC-LS ^{Plus} 滤芯 |
| 主滤芯物料编号 | EV950910 | EV950911 |
| 前置滤芯过滤精度 (μm) | 1 | 1 |
| 净水流量 (L/min) -MOH认证条件下 | 4 | 4 |
| 额定总净水量 (m³) -MOH认证条件下 | 6 | 6 |
| 主滤芯过滤精度 (μm) | 0.5 | 0.5 |
| 外形尺寸 (cm) | 30 (L) * 36.8 (W) | 30 (L) * 36.8 (W) |
| 进/出水管口径 | 3.8英寸快插 | 3.8英寸快插 |
| 工作压力要求 (psi) | 20.3-50.8 | 20.3-50.8 |
| 适用温度 (°C) | 4~38 | 4~38 |

质保

自购买之日起提供一年的质保期。有限的质保责任包括产品的非人为缺陷，并只对第一购买人和安装人负责质保。制造商对人为损坏不负任何责任。

注意：经过此饮水系统所去除的污染物质或其他物质都是水中不需要的物质。在系统前后，不要使用微生物污染水或没有经过充分消毒的无质量保证的水。



美国滨特尔集团亚太区总部

地址:中国上海市延安西路1118号龙之梦大厦19层

电话:021-5250-7888

邮编:200052

网址:www.pentairwater.cn

服务热线:400 820 6671 (工作时间:周一至周六09:00-17:00, 法定节假日除外)



最终解释权归公司所有，如产品更新，请以该产品说明书为准，恕不另行通知。